


RS4P冲头抛光机

Sonicam RS4P可以抛光用于高效玻璃容器生产的，新的和修复的冲头并达到镜面效果。

Sonicam RS4P (冲头抛光机) 和**Sonicam S3**水溶仪都是小口压吹必备设备。

优势：


- 2个独立的工位
- 不同尺寸的冲头可以同时抛光
- 横向抛光，NNPB工艺必备
- 水平移动防止漏油到卡盘上
- 抛光时间可调，从0分钟到60分钟
- 坚固耐用，使用寿命长



SONICAM

什么类型的冲头？

- 金属化钢、金属化铸铁、耐火钢、铸钢或金属碳化钨合金制成的冲头
- 所有使用过的冲头
- NNPB工艺冲头和62个工艺冲头
- 所有硬度的冲头



技术规格：

两个工位的机器：	
最大行程：	260 mm
最小行程：	+/- 10 mm
最大冲头直径：	+/- 120 mm
Rotary motor (chuck)	0.60 hp
纵向运动电机：	0.75 hp
控制电路：	24 V
电压：	230 V single phase, 50/60 Hz
最大压力：	6 bar
操作压力：	4 bar
尺寸（长宽高）：	1670 x 860 x 1440 mm
重量：	560 KG

RS4P用高质量备件

- Polishing 抛光石
- Diamond 钻石



抛光石 (尺寸: 20x10x75mm):

编号:	砂砾:
5.20.10.12	120
5.20.10.50	500
5.20.10.06	6000

钻石:

编号:	描述:
5.20.10.E	支架和钻石套装
5.20.10.01	支架
5.00.00.01	钻石