



S10 SONIVOLUME




S10 SONIVOLUME

**Sonicam S10** 可以在热端和冷端测量瓶子容量。 .

## 优势:

- 快速，Sonicam S10 可以在 20 秒
- 设备可以通过轮滑在冷端和热端生产线移动，或者设置在冷端
- 操作简单，方便。
- 无损检测方法
- 适用于所有形状的瓶子、罐子、特殊的化妆品形状容器、罐等…
- 由 Arisens 软件提供支持



**SONICAM**

## Application应用

- 所有测量值都可以存储在内存中，以确保进一步分析研究。
- 适合检查模具容量偏差



✓ 热端



✓ 冷端

## Automation自动化

- 可用于冷端线路上的在线集成检验。
- 可根据要求提供自动输送机。

### 技术规格:

<b>Volume accuracy</b> 体积精度	1cc 表示精度为0.1%
<b>Measuring range</b> 测量范围	从10到2000 毫升（根据要求提供更多）
<b>Speed</b> 速度	20 秒
环境温度	从 0 到65°C
<b>Bottle temperature</b> 瓶子温度	低于40°C
<b>Monitor</b> 监控	21" 英寸彩色屏幕
<b>Voltage</b> 电压	230 伏单相/ 50/60 Hz
<b>Dimensions (LxWxH)</b> 尺寸	1700 x 600 x 900 mm
<b>Weight</b> 重量	95 KG
<b>CE certified</b> CE认证	

## Application

- 在最佳条件下使用  
approved

